

ボールの特性レポート

BALL REPORT



ボール名	RX-1 SILVER	投球者	徳江 和則	センター	平和島スターボウル
RG	2.590	△RG	0.025	●ピン ★PAP ✕CG ■バランスホール	

テストボール：RX-1 Silver

フレアーの幅 インチ

PAPからピンとの距離 4 インチ

表面加工

- 箱出し状態
- 加工
- ペーパー
- ポリッシュ
- 研磨剤

番

比較対照ボール：RX-1 Orange


フレアーの幅 インチ

PAPからピンとの距離 4 インチ



表面加工

- 箱出し状態
- 加工
- ペーパー
- ポリッシュ
- 研磨剤

番



- ヘビー
- ミディアム
- ライト
- バフ



ボールの評価

モーティブ社で最もオイルが薄い状態で使用できる性能で発売されたRX-1 オレンジ。

発売から爆発的な個数を誇る他のボールと比べ徐々にニーズが高くなり、RX-1の持つライトなコンディションにおいてスキッド・フック・ロールに至る総合的なリアクション特性が「持っておきたい性能」と感じさせたこと。またこのような性能が今の日本のコンディション事情に必要なということでしょう。

今回発売するこのRX-1シルバークールボールは前回と同じオイルの吸収率が低い耐吸油性カバーストック”Motivator-X”を使用し、パールを混入。#4000ウエットサンド仕上げを#4000ポリッシュに変更することで、オレンジよりもクリーンな走りを実現させました。スペックを変えずに今回パール仕様で発売する最大の理由は、前回同様に△RGを抑えた細かいフレアポテンシャルのRECONコア性能を活かし、さらにスキッド力を高め回転動力をバックエンドまで確保することで先での動きを明確にさせること。

前回のオレンジモデルよりも攻撃的なポケットの入射角を得られる性能に仕上がっています。

先の動きを強調させることでオレンジモデルよりもやや幅を取れるようになり、ポケットまでの入射角を取る為の窮屈なライン取りから開放され、スピードが不足がちなボウラーのメインボールとしてもお使い頂けるようになっています。

GT1やQZ-1、クルーエル等の潜在的なポテンシャルの高さは、モーティブ社のブランド名を確固たるものにし、リピーターを次々に生み出しています。RX-1だけでなく、モーティブ社の性能をまだ試されていない方、是非一度お試しになってください。

特記事項

ライトコンディション用RX-1 オレンジの後継モデルとしてリリースされるRX-1シルバークールボール。走りを強化させながら先での動きを強調させ、ポケットへの入射角度を増やした性能での発売です。